


Bloc de racordare CPX-AB-1-7/8-DN

Cod: 571052

FESTO

pentru modulul electric CPX.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensiuni l x L x l | 65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm |
| tip fixare | cu orificiu |
| Greutate produs | 205 g |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 70 °C |
| Tip de protectie | IP65 IP67 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Interfata Fieldbus | Sub-D, 9 pini, priza |
| Conectare electrica | 5 pini conector rotund 7/8" |