


# Axa de ghidare ELFR-...-45- -

Cod: 571436

FESTO



Reprezentare



## Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	50 ... 1.000 mm
marime de fabricatie	45
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu alunecare Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Axa de ghidare fara actionare
Acceleratia maxima	50 m/s <sup>2</sup>
Viteza maxima	1 ... 3 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Moment static al suprafetei grad 2 ly	15,71E+03 mm <sup>4</sup>
Moment static al suprafetei grad 2 lz	17,94E+03 mm <sup>4</sup>
Forta maxima Fy	100 N
Forta maxima Fz	100 N
Rezistenta maxima la deplasare fara sarcina	6 N
Valoare de referinta, performante rulaj	5.000 km
Adaos de masa la 10 mm cursa	0 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	2.670 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	49 g
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capacului unitatii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul sinei de ghidare	otel
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat