

# Cilindru compact ADNP-40-10-A-P-A


Cod: 571953

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Conform ISO 21287, pentru sesizare pozitie, cu filet exterior pe tija.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare   |
|---|---|
| cursa   | 10 mm   |
| Diametru piston                                     | 40 mm   |
| Filet tija de piston                                | M10x1,25  |
| bazat pe norme                                      | ISO 21287   |
| Amortizare  | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete         |
| pozitie instalare                                   | oricare   |
| Capat tija de piston                                | Filet exterior  |
| Structura constructiva                              | Piston<br>Tija de piston<br>teava de cilindru                   |
| Detectarea pozitiei                                 | pentru senzori de proximitate                                   |
| variante  | tija de piston unilaterala                                      |
| presiune de operare                                 | 0,6 ... 10 bar  |
| Mod de functionare                                  | cu actiune dubla  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Moderate corrosion stress                                   |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C   |
| energia de impact in pozitiile finale               | 0,56 J  |
| Forta teoretica la 6 bar, revenire                  | 686 N   |
| Forta teoretica la 6 bar, inaintare                 | 754 N   |
| Masa in miscare la 0 mm cursa                       | 55 g  |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                    | 32 g  |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                     | 240 g   |
| Adaos de masa la 10 mm cursa                        | 3 g   |
| tip fixare  | la alegere:<br>cu orificiu<br>cu filet interior<br>cu accesorii |
| Conexiune pneumatica                                | G1/8  |
| Informatii material capac                           | ranforsat PA  |
| Informatii material etansari                        | TPE-U(PU)   |
| Informatie material tija de piston                  | Aliaj de aluminiu forjat<br>eloxat                              |
| Informatie material teava de cilindru               | Aliaj de aluminiu forjat<br>fin eloxat                          |