

# Tub material plastic PAN-M-10X1,25-NT

Cod: 572089

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	10 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	65 mm
diametru interior	7,5 mm
raza min. de curbura	45 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 26 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-60 ... 100 °C
greutate produs dupa lungime	0,035 kg/m
culoare	natural
duritate Shore	D 65 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	Polyamide 12