

Tub material plastic PAN-M-12X1,5-NT

Cod: 572090

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| diametru exterior | 12 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 70 mm |
| diametru interior | 9 mm |
| raza min. de curbura | 50 mm |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 26 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| temperatura mediului | -60 ... 100 °C |
| greutate produs dupa lungime | 0,051 kg/m |
| culoare | natural |
| duritate Shore | D 65 +/-3 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru furtun | Polyamide 12 |