


Tub material plastic PAN-M-6X1-GN-500

Cod: 572094

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	35 mm
diametru interior	4 mm
raza min. de curbura	15 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 36 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-60 ... 100 °C
greutate produs dupa lungime	0,016 kg/m
culoare	verde
duritate Shore	D 65 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	Polyamide 12