

# Set drosele fixe VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Cod: 572543

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de drosel
Conexiune pneumatica 1	Placa de conectare
Debit nominal normal in directia droselului	3,5 ... 115 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Deschidere nominala	0,3 ... 1,7 mm
pozitie instalare	Oricare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 40 °C
Temperatura medie	-5 ... 60 °C
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului	POM
Materialul surubului tubular	Aliaj de aluminiu forjat