

# Tub material plastic PU-3-BL

Cod: 5732

FESTO

pentru racordurile CN si CK, flexibilitate si rezistenta deosebite, poliuretan (nu este recomandat pentru industria alimentara).

Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4,4 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	14 mm
diametru interior	2,9 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-35 ... 60 °C
aprobare	TÜV
greutate produs dupa lungime	0,0096 kg/m
culoare	albastru
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)