

Tub material plastic PU-4-SW

Cod: 5733

FESTO

pentru racordurile CN si CK, flexibilitate si rezistenta deosebite,
poliuretan (nu este recomandat pentru industria alimentara).

Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6,1 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	20 mm
diametru interior	4 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-35 ... 60 °C
aprobare	TÜV
greutate produs dupa lungime	0,021 kg/m
culoare	negru
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)