

# Regleta de conectare VABM-L1-10G-G18-4-GR

Cod: 573423

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	10,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Greutate produs	329 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	M5
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	M5
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat