


Aparat de comanda FED-770

Cod: 573905

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	45 mm
inaltime	147 mm
lungime	187 mm
Grosime max. panou	4 mm
Memorie utilizator	64 Mbyte
Numar utilizatori LED-uri	1
Timp real	da
Lista evenimente	1.024
Memorie retete	32 Kilobyte
Alarmer	1.024
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	64 k
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	7"
Baterie back-up	Baterie Li, reincarcabila
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	WVGA, 800x480 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,6 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
greutate produs	1.000 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata printer	RS232 Sub-D doza cu 9 poli
Interfata PC	RS232 Sub-D doza cu 9 poli
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	cu 9 poli RS232 RS485 fisa

Caracteristica	valoare
	Sub-D
interfata USB	da
interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.10 sau mai mare