

Placa de racordare electrica VAVE-L1-1K9-LR

Cod: 573948

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	pentru aplicatii statice
protectie contra inversarii polaritatii	bipolar
Funcții suplimentare	Supresor de scantei Reducerea curentului de retinere
Display status semnal	LED
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Grad de contaminare	3
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Cuplu de strangere maxim	0,27 Nm
Raza minima de incovoiere a cablului	34 mm
Greutate produs	92 g
Conectare electrica	2 pini / 2 fire Priza cu cot / cablu design patrat / capete deschise
Structura cablului	2x0,25
Diametrul cablului	3,4 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,1 mm
Lungimea cablului	5 m
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub autofiletant
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	PA
Materialul etansarilor	EPDM
Materialul carcasei	PA
Materialul invelisului cablului	TPV
Materialul suruburilor	Otel calit