


Ventil pneumatic VUWG-L18-P53U-G14

Cod: 574274

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/3 centru presurizat
tip de actionare	pneumatic
Dimensiune ventil	18 mm
Debit nominal	1.000 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de revenire	arcuri mecanice
Marimea ramei	19 mm
Funcție de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	fara
Tip de comanda	direct
directie de curgere	reversibil
Suprapunere	Suprapunere nedefinita
Presiune de comanda	3 ... 10 bar
Compatibilitate la vacuum	Da
Durata de deconectare	69 ms
Durata de conectare	17 ms
Durata de comutare	34 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	152 g
tip fixare	Pe bara PR cu orificiu la alegere:
Racord aer de comanda 12	M5
Racord aer de comanda 14	M5
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	HNBR NBR
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat