

Aparat de comanda CDPX-X-A-W-7


Cod: 574411

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

unitate operator 7", touchscreen mare.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	47 mm
Inaltime	147 mm
Lungime	187 mm
Grosime maxima panou frontal	4 mm
Timp real	Da
Lista evenimente	2.048
Memorie retete	32 Kilobyte
Pagini	1.000
Etichete	10.000
Widget-uri	2.000
Obiecte pe fiecare pagina	2.000
Utilizator	50
Incerari de accesare simultana	4
Trend buffer	30
Curbe pe Trend Widget	5
Retete	32
Set parametri pe fiecare reteta	32.000
Zona-tampon pentru evenimente	4
Zona tampon pentru eveniment cu eveniment	2.048
Alarmer	2.000
Dimensiunea unei pagini de cod Java script	8 Kilobyte
Dimensiune proiect	30
Planificator	30
Suporta protocoale PLC	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	64 k
Numar de LED-uri ale sistemului	1
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	7"
Baterie back-up	Baterie Li, reincarcabila
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie display	WVGA, 800x480 Pixel
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Consum de curent la tensiune nominala de operare	0,7 A
Aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	1.000 g
Interfata PLC	Ethernet RS485
Interfata USB	Da
Slot card SD	1
Interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd
tip fixare	Montare pe panou frontal
Indicatie material	conform RoHS
Software de programare	Designer Studio