

# Portal liniar DHSL-4-EGC80TB-DGEA18

Cod: 574514

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 4
Incarcatura efectiva	0 ... 4 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-18
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineara cu curea dintata
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Unitate de actionare, axa Y	EGC-80-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,08$ mm