


Portal liniar DHSL-6-EGC120TB-EGSA60

Cod: 574520

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 6
Incarcatura efectiva	0 ... 6 kg
Unitate de actionare, axa Z	EGSA-60
Sistem de actionare, axa Z	Electric cu arbore melcat
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 300 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,01$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,01$ mm
Unitate de actionare, axa Y	EGC-120-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,08$ mm