


# Portal liniar DHSL-10-DGC32FAS-DGEA25

Cod: 574526

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                       | valoare                                  |
|--|--|
| Asamblare  | Portal 10                                |
| Incarcatura efectiva                                 | 0 ... 10 kg                              |
| Unitate de actionare, axa Z                          | DGEA-25                                  |
| Sistem de actionare, axa Z                           | Electric<br>axa lineara cu curea dintata |
| Pozitie intermediara, axa Z                          | orice                                    |
| Cursa, axa Z   | 0 ... 800 mm                             |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z     | $\pm 0,05$ mm                            |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z | $\pm 0,05$ mm                            |
| Unitate de actionare, axa Y                          | DGC-32-FA                                |
| Sistem de actionare, axa Y                           | pneumatic                                |
| Pozitie intermediara, axa Y                          | x 1                                      |
| Cursa, axa Y   | 0 ... 8.500 mm                           |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y     | $\pm 0,02$ mm                            |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y | $\pm 0,02$ mm                            |