


Portal liniar DHSL-10-DGC32FAS-EGC80BS

Cod: 574528

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|------------------------------|
| Asamblare | Portal 10 |
| Incarcatura efectiva | 0 ... 10 kg |
| Unitate de actionare, axa Z | EGC-80-BS |
| Sistem de actionare, axa Z | Electric cu arbore melcat |
| Pozitie intermediara, axa Z | orice |
| Cursa, axa Z | 0 ... 1.000 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z | $\pm 0,02$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z | $\pm 0,02$ mm |
| Unitate de actionare, axa Y | DGC-32-FA |
| Sistem de actionare, axa Y | pneumatic |
| Pozitie intermediara, axa Y | x 1 |
| Cursa, axa Y | 0 ... 8.500 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y | $\pm 0,02$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y | $\pm 0,02$ mm |