

# Portal liniar DHSL-15-DGC40FAS-DGEA40

Cod: 574530

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 15
Incarcatura efectiva	0 ... 15 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGEA-40
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineara cu curea dintata
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 1.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,05$ mm
Unitate de actionare, axa Y	DGC-40-FA
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Y	x 1
Cursa, axa Y	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,02$ mm