

Portal spatial DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

Cod: 574559

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal spatial 50
Incarcatura efectiva	0 ... 50 kg
Unitate de actionare, axa Z	EGC-185-SP
Sistem de actionare, axa Z	Electric cu arbore melcat
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 1.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	2x EGC-185-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile 2x
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 1.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Unitate de actionare, axa X	EGC-185-TB
Sistem de actionare, axa X	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	$\pm 0,08$ mm