



Gripper Bernoulli OGGB-60-G18-2-Q

Numar piesa: 574564

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Pozitie de conectare	partea superioara/laterala
Diametru gripper	60 mm
Presiune de lucru	0 bar...6 bar
Presiunea nominala de functionare	1 bar
Consum de aer la presiune de lucru nominala	110 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru	65 000007
Nivelul de presiune acustica la presiune nominala de lucru	78 000007
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	7 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	15 N
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Racorduri alternative	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material element de distantare	NBR POM
Greutate produs	119 g