


Sistem Video Compact SBOC-M-R1B-H

Cod: 574642

FESTO

Camera cu viteza mare pentru diagnoza si service. Camera cu
senzor monocromatic CMOS 1/2", rezolutie 640*480 Pixel, maxim
2100 fps, interfata Ethernet 100 Mbit/s



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Rezolutie senzor	640 x 480 Pixel (VGA)
Fixare obiectiv	montare CS (montare C cu tub de protectie)
Camp de vedere	In functie de obiectivul selectat
latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Lungime	139,4 mm
Curent total maxim	1.5 A pe iesirile de 24 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Consum de curent la iesirile fara sarcina	120 mA
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Conditii de mediu	Ecranarea fata de sursele externe de lumina aer ambiental cat de curat posibil
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Aprobare	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Greutate produs	182 g
Durata de expunere	1 µs ... 1.000 ms
Rata imagine (cadru)	241 fps
Tip senzor	monocrom
Distanta de operare	In functie de obiectivul selectat
Ethernet, viteza transmisie date	100 Mbit/s
Ethernet, protocoale suportate	TCP/IP
Stecher conectare Ethernet	stecher M12
Ethernet, interfata bus	IEEE802.3U (100BaseT)
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Materialul protectiei	Ranforsat ABS
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat