


# Regleta conexiuni NECU-L3G7-C1

Cod: 576319

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Frecventa de conectare	100
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	12,8 g
Conectare electrica	7 pini Borna cleme Stecher drept
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	12 A
Rezistenta la tensiune	4 kV
Sectiune transversala racord	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru cositorit