

Panou de conectare alimentare P VABM-B10-20-G38-4-P53

Cod: 576365

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Marimea ramei | 22 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 4 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 310 g |
| tip fixare | cu suport de fixare |
| Conexiune pneumatica 1 | G3/8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |