


Placa de capat VMPAC-EPR-IN

Cod: 576563

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	224 g
Racord deschidere pentru aspiratie	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G3/8
Conexiune pneumatica 5	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA