

Placa racordare VMPAC-AP-14-B-2

Cod: 576575

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	32,8 mm
Lungime	169 mm
Marimea ramei	26,8 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	160 g
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA