



Bloc de comanda pentru doua maini ZSB-1/8-B

Cod: 576656

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4 mm
tip de actionare	pneumatic
pozitie instalare	Oricare
Functie de siguranta	Operare la 2 maini
Nivel performanta (PL)	Operare la 2 maini/Cat.1, PLc
Presiune de operare Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
presiune de operare	4 ... 8 bar
Debit nominal	50 l/min
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene privind echipamentele tehnice
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind masinile
Departament eliberare certificate	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	420 g
tip fixare	cu orificiu cu filet interior la alegere:
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat