


Cablu de legatura NEBV-C-S7WA44HS-K-2.5-N-LE36-S10

Cod: 577376

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| bazat pe norme | DIN 47100 |
| Identificarea cablului | fara suport pentru eticheta |
| Frecventa de conectare | 50 |
| Greutate produs | 500 g |
| Conexiune electrica 1, functie | Camp magnetic lateral |
| Conexiune electrica 1, design | Unghiular |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesirea cablului | in unghi |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | Sub-D |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 44 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 36 |
| Conexiune electrica 1, tipul de montaj | 2 suruburi 4-40 UNC cu sigiliu |
| Conexiune electrica 2, functie | pe partea de comanda |
| Conexiune electrica 2, tipul conexiunii | cablu |
| Conexiune electrica 2, tehnica de conectare | capat deschis |
| Conexiune electrica 2, numar de pini/fire | 36 |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 0 ... 30 V |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C | 0,86 A |
| Conexiunea conductorului de protectie | nu este disponibil |
| Lungimea cablului | 2,5 m |
| Caracteristica cablu | standard |
| Raza de curbura, instalatie fixa de cablu | >= 39 mm |
| Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu | >= 115 mm |
| Diametrul cablului | 9,6 mm |
| Toleranta diametru cablu | ± 0,2 mm |
| Structura cablului | 36x0,25 |
| Sectiunea transversala a conductorului | 0,25 mm ² |
| Tip de protectie | IP65 IP67 IP69K |
| Nota cu privire la gradul de protectie | in stare montata |
| Caracteristici speciale | Usor de curatat |
| Temperatura mediului | -5 ... 60 °C |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 40 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Grad de contaminare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Materialul invelisului cablului | PVC |
| Culoare invelis cablu | gri |
| Materialul carcasei | ranforsat PA |
| Culoare carcasa | gri |
| Materialul suruburilor | Otel inoxidabil |
| Materialul etansarilor | EPDM |
| Materialul contactului electric | Bronz auriu |
| Materialul izolatiei | PVC |