


Dopuri NPQH-P-S4-P10

Cod: 578257

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | standard |
| pozitie instalare | Oricare |
| Model | Dop |
| Marimea legaturii | 10 |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 2 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 20 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 290 psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C |
| Departament eliberare certificate | NSF C0523185 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| clasa de curatenie a incaperii | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Food-safe | Vedeti declaratia de conformitate NSF/ANSI 169 |
| Temperatura mediului | 0 ... 150 °C |
| Greutate produs | 2,3 g |
| Conexiune pneumatica 1 | Diametrul buchei 4 mm |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | Alama, nichelata chimic |