


# Dopuri NPQH-P-S6-P10

Cod: 578258

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie                                    | standard   |
| pozitie instalare                                       | Oricare  |
| Model   | Dop  |
| Marimea legaturii                                       | 10   |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 2 MPa   |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura       | -0,95 ... 20 bar   |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 290 psi  |
| Indicatii privind presiunea de operare                  | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C   |
| Departament eliberare certificate                       | NSF C0523185   |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichid, fara gheata)   |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare     | functionare cu lubrifiere posibila   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune   |
| Conformitatea PWIS                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| clasa de curatenie a incaperii                          | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator.<br>Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Food-safe   | Vedeti declaratia de conformitate<br>NSF/ANSI 169  |
| Temperatura mediului                                    | 0 ... 150 °C   |
| Greutate produs   | 3,9 g  |
| Conexiune pneumatica 1                                  | Diametrul buctei 6 mm  |
| Indicatie material                                      | conform RoHS   |
| Materialul carcasei                                     | Alama, nichelata chimic  |