

Placa racordare VMPA2-FB-APF-2-1-S0

Cod: 578865

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| latime | 47 mm |
| Lungime | 107,3 mm |
| Marimea ramei | 21 mm |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 2 |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Presiune de pilotare [Mpa] | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Presiune de comanda | 3 ... 8 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 153 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de conectare | Aluminiu turnat sub presiune |