

# Suport lagar LBN-20/25

Cod: 6059

★ Gama de produse standard

permite fixarea oscilanta a cilindrilor ESN, DSN, ESNU, DSNU,  
ADVU, AEVU.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20/25
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	84 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel zincat
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul sigurantei	Otel de arc, galvanizat