

# Capac CV-PK-3-B

Cod: 6213

FESTO

pentru conexiunile furtunelor din plastic si a racordurilor striate.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Conexiune pneumatica 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capacului	TPE-U(PU)