



Convertor PE PE-1/8-1N

Cod: 6217

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	CCC
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Convertor de presiune pneumatic-electric
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Iesire de comutare	cu contact
Functia de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Functie de element de comutare	convertor
Punct de anclansare, maxim	2 bar
Punct deconectare, minim	0,5 bar
Frecventa maxima de comutare	1 Hz
Curent minim de sarcina	100 mA
Domeniul tensiunilor de operare AC	12 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 250 V
Conectare electrica	clema cu insurubare
tip fixare	la alegere: Pe cadru de montare 1n cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	G1/8
Greutate produs	40 g
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PA otel
Informatie material, contact comutator	argint
Material informativ, conectare electrica	Alama
Informatie material membrana	TPE-U(PU)
Tip de protectie	IP00, IP20 cu capac protector