


# Conector rapid CK-1/4-PK-9-KU

Cod: 6258

FESTO

Filet exterior cu inel de etansare, design din polimer



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	7,3 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Muchie de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	5,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	POM
Materialul dopului filetat	POM
Indicatie material	conform RoHS