


# Bloc distribuitor FR-8-1/2

Cod: 6411

FESTO

pentru distributia aerului comprimat.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	18,6 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	0 ... 16 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	35 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 10 %
Greutate produs	1.000 g
Numar iesiri	8
Numar linii de alimentare	1
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G3/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune