



Comutator HW-6-38

Cod: 7199

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	8/6 bistabil
Debit nominal	180 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Tip de comanda	direct
Pierdere de presiune totala	1 l/h
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplul nominal de strangere	1,7 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 10 %
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5