



Ventil cu parghie H-4/3-M5

Cod: 7334

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	4/3 cu centru exhaustat
tip de actionare	manual
Debit nominal	125 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	4 mm
Principiu de etansare	moale
Tip de comanda	pilotat
directie de curgere	nu este reversibil
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Conexiune pneumatica 3	nu este captat