



Micro-ventil cu tchet S-3-PK-3-B

Cod: 7843

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	mecanic
Debit nominal	60 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
Structura constructiva	Ventil cu scaun si revenire cu arc
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	1,8 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	6 N
Greutate produs	7 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Materialul carcasei	Material plastic Alama