



# Releu de presiune SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Cod: 8000033

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Convertor de presiune pneumatic-electric
Presiune de operare Mpa	-0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	-1 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
iesire de comutare	cu contact
Funcția de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Funcție de element de comutare	convertor
Punctul de anclansare	0,25 bar
Punct de anclansare, maxim	0,4 bar
Punct deconectare, minim	0,05 bar
Curent maxim iesire DC	1.000 mA
Curent minim	2 mA la 24 V
Rezistenta la scurt-circuit	nu
Domeniul tensiunilor de operare DC	19,2 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	nu
Conectare electrica	4 pini M12x1 stecher conform EN 60947-5-2 design rotund
tip fixare	insurubabil
Conexiune pneumatica	G1/8
Greutate produs	80 g
Materialul carcasei	otel
Materialul conexiunii electrice	POM
Optiuni de ajustare	Setat permanent
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L