



Releu de presiune SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Cod: 8000210

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene privind echipamentele tehnice
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Indicatie material	conform RoHS
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Senzor de presiune cu foita subtire de metal
Presiune de operare Mpa	-0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	-1 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Iesire de comutare	2xPNP
Funcția de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Funcție de element de comutare	Antivalent
Punctul de anclansare	0,25 bar
Punct de anclansare, maxim	0,4 bar
Punct deconectare, minim	0,05 bar
Curent maxim iesire DC	500 mA
Rezistenta la scurt-circuit	Da
Domeniul tensiunilor de operare DC	19,2 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	4 pini M12x1 stecher conform EN 60947-5-2 design rotund
tip fixare	insurubabil
Conexiune pneumatica	G1/8
Greutate produs	50 g
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul conexiunii electrice	PBT
Optiuni de ajustare	Setat permanent
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L