


Placa de alimentare verticala VABF-S2-1-P1A14-G38

Cod: 8000536

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	42 mm
bazat pe norme	ISO 5599-2
pozitie instalare	Oricare
Conectare pneumatica verticala	Alimentare presiune alternativa pentru 1 si 14
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Debit nominal	1.300 l/min
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru recipientele sub presiune simple
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	340 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune