


Reductor EMGC-40-P-G12-SEC-67

Cod: 8000598

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	40 mm
Motor cu flansa	67 mm
Joc de rasucire	0,67 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	12:1
Viteza maxima de intrare	6.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-20 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	10 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,04 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	12,5 Nm
Eficienta maxima	92 %
rigiditate la torsiune	0,85 Nm/arcmin
Greutate produs	550 g
Cod interfata, iesire motor	40G
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS