


Modul de manipulare EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Cod: 8004626

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	25,78 mm
Cursa de lucru	50 ... 900 mm
Intinderea curelei de transmisie	0,053 %
Pasul curelei de transmisie	3 mm
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu curea de transmisie zimtata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Viteza maxima	3 m/s
Precizie de repetare	±0,05 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora de alimentara maxima Fx	400 N
Constanta de avans	81 mm/U
Indicatie material	conform RoHS