

# Regleta de conectare VABM-L1-18W-G38-12-G

Cod: 8004920

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	19 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	12
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Greutate produs	2.785 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	G1/8
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G3/8
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat