


Bobina VACN-H1-A1-1

Cod: 8022877

FESTO

pentru armatura 14 mm, oglinda de conectare tip A, conform EN 175 301, 24 V DC.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata minima a anclansarii	12 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	24 V DC: 11.9 W
Variatii de frecventa admisibile	+/- 10 %
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Restrictie de temperatura ambientala si mediu	-20 - 60 °C (cu durata limitata de cuplare)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 50 °C
Cuplu maxim de strangere la racord	2 Nm
Greutate produs	150 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform DIN EN 175301-803 design patrat
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Cupru otel Termoplastic
Materialul infasurarii	Cupru