


# Bobina VACN-H1-A1-3A

Cod: 8022879

FESTO

pentru armatura 14 mm, oglinda de conectare tip A, conform EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata minima a anclansarii	12 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere de tragere 36 VA, putere de retinere 18,9 VA
Rezistenta la tensiune	4 kV
Grad de contaminare	3
Variatii de frecventa admisibile	+/- 10 %
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Restrictie de temperatura ambientala si mediu	-20 - 60 °C (cu durata limitata de cuplare)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 50 °C
Cuplu maxim de strangere la racord	2 Nm
Greutate produs	150 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform DIN EN 175301-803 design patrat
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Cupru otel Termoplastic
Materialul infasurarii	Cupru