


Modul I/O CDPX-EA-V2

Cod: 8023321

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	34 mm
Inaltime	89 mm
Lungime	41 mm
Aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	80 g
Indicatie material	conform RoHS
Intrari digitale, numar	8
Intrari digitale, intarziere semnal intrare	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Intrari digitale, tensiunea / curentul de intrare	24 V DC
Intrari digitale, valoare nominala pentru ADEVARAT	12 - 30 VDC
Intrari digitale, valoare nominala pentru FALS	0 V
Intrari digitale, izolare electrica	Da
Iesiri digitale, numar	7
Iesiri digitale, contact	1 releu
Iesiri digitale, tensiunea de iesire	12 - 30 V DC
Iesiri digitale, curentul de iesire	0,5 A
Iesiri digitale, izolare electrica	Da
Iesiri digitale, rezistenta la scurt-circuit	Da
Iesiri digitale, rezistenta la suprasarcina	Da