


Placa racordare VMPA14-IC-AP-1

Cod: 8023666

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	24,4 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	14,9 mm
Presiune de operare Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
presiune de operare	3 ... 8 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	150 g
Conectare electrica	M8 stecher
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	M7 G1/8
Conexiune pneumatica 2	M7 G1/8
Conexiune pneumatica 3	M7 G1/8
Conexiune pneumaticac 4	M7 G1/8
Conexiune pneumatica 5	M7 G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune