


Ventuză VAS-8-M5-S-PUR-B

Cod: 8025969

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	0,9 mm
Deschidere nominala	2 mm
Diametru ventuza	8 mm
Volum ventuza	0,095 cm ³
Diametru efectiv ventuza	7,1 mm
Pozitia racordului	lateral
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 0 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-0,07 MPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	2,8 N
Greutate produs	4 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M5
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Alama
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	TPE-U(PU)